

Garant**Modul för energi och medier, Modulslag: AIR/S****Beställningsdata**

Ordernummer	928470 AIR/S
GTIN	4062406131777
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Av stålplåt med **modulärt utförande**. Alla energikomponenter har **kabel** och **stickkontakt**. Plug and play-insticksprincip. Spänningsförande moduler är förtillverkade med anslutningskabel och 3-polig stickkontakt nr 928491 storlek 3 för direkt anslutning till fördelarblocket. Modul 928470 storlek CEE400/5 förtillverkad med anslutningskabel och 5-polig stickkontakt nr 928491 storlek 5.

Beskrivning:**Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):**

- **Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.**
- **Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.**
- **Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.**
- **Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:**
 - 3 × 1,5 mm² vid växelström (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Skyddsklass 1**
- **Kapslingsklass IP 20.**

Användningsdata:

Nedan beskriver vi våra uttagsmodeller med de olika kontaktyperna. På grund av kontakttyp kan man behöva använda andra kontakter i andra länder.

Tyskland/DE: Typ F
Schweiz/CH: Typ J
Italien/IT: Typ L
Frankrike/FR: Typ E
Tjeckien/CZ: Typ E
England/GB: Typ G
Danmark/DK: Typ K
USA/US: Typ B

Passar till:

Nr 925885, 927325 – 927329, 928411 – 928413, 928421, 928441 – 928444, 928500 och 928510.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

- **Vid individuell utrustning med moduler måste du se till att det högsta antalet medieskendelningseenheter inte överskrids.**
- **Artikelnr 928470 stl. US110V/1 och US110V/2 får endast installeras tillsammans med de nedanstående modulerna: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V_LINK.**
- **Första anslutningen samt anslutning av stickkontakter eller eluttag till ledningar får bara utföras av behöriga elektriker.**

Teknisk beskrivning

Beskrivning	Säkerhets-enhandskoppling; snabbkoppling NW 7,2; anslutningsgänga 3/8 tum
Delningsenhet	1E
Utförande	upp till 16 bar
vikt	0,2 kg
höjd	137 mm
Bredd	100 mm
Materialtjocklek	1,5 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Energimodul