

Utgångskontakt, Antal poler: 5



Beställningsdata

Ordernummer	928491 5
GTIN	4062406117177
Artikelklass	91P

Beskrivning

Utförande:

Med denna utgångskontakt går det att ansluta fler komponenter.

Beskrivning:

Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):

- **Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.**
- **Total lastkapacitet vid växelström: 3, 6 kW.**
- **Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.**
- **Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:**
 - 3 × 1,5 mm² vid växelström (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Skyddsklass 1**
- **Kapslingsklass IP 20.**

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, dessutom finns inget skydd mot vatten.

OBS!:

Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttag påledningar får bara utföras av behörig elektriker!

Teknisk beskrivning

märkspänning	400 V
--------------	-------

Antal poler	5
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
IP-skyddsklass	IP 20
Produktslag	Kontakter