

## Fördelarblock, Antal poler / antal utgångar: 3/5



### Beställningsdata

Ordernummer	928492 3/5
GTIN	4062406117184
Artikelklass	91P

### Beskrivning

#### Beskrivning:

#### Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):

- **Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.**
- **Total lastkapacitet vid växelström: 3, 6 kW.**
- **Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.**
- **Ledningstvårsnitt för de förtillverkade kablarna:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> vid växelström (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Skyddsklass 1**
- **Kapslingsklass IP 20.**

#### Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med  $\varnothing < 12$  mm, men beröring bör undvikas, dessutom finns inget skydd mot vatten.

#### OBS!:

Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttag påledningar får bara utföras av behörig elektriker!

### Teknisk beskrivning

Antal utgångar 3-polig för nr 923419 strl 3	1
antal utgångar	5
Antal poler	3
märkspänning	240 V
Antal utgångar 3-polig för nr 923420 strl 3	5
Energiförsörjning	Nätdriven
IP-skyddsklass	IP 20
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Produktslag	Fördelarblock