

Garant**Ändbrottsch H7, obelagd, Nominell Ø DC: 6mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 162825 6 |
| GTIN | 4062406117238 |
| Artikelklass | 110 |

Beskrivning**Utförande:**

Ändskärande maskinbrottsch för att uppnå bästa möjliga **måttnoggrannhet**. **Optimerad ändskärning** möjliggör en **exakt linjeringsnoggrannhet** för det skapade borrhålet. Rakspårsutförande med **långa spånspar** för optimal spån borttransport.

Användningsdata:

För att åstadkomma exakt linjerande i följd liggande hål. Vid högsta möjliga krav på hålets rakhet. Brottschning till hålbotten och av genomgående hål.

OBS!:

Konfigurerbara brotschar i diameterområdet 2,200 - 12,220 mm och fritt valbar passning kan beställas med nr 162830.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------------|
| Skaftdiameter D _s | 6 mm |
| Antal skär Z | 6 |
| Tolerans | H7 |
| Nominell Ø D _c | 6 mm |
| Skärlängd L _c | 20 mm |
| totallängd L | 93 mm |
| Utkragningslängd L ₁ | 59 mm |
| Matning f i stål < 900 N/mm ² | 0,15 mm/v |
| Ändsnitt | 2 mm |
| Brottschmån för diametern Ø riktvärde | 0,1 - 0,2 mm |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Beläggning | obelagd |
| Skärmaterial | HSS E |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Invändig | nej |
| Skaft | Cylindriskt skaft med e9 |
| Användning vid håltyp | vid bottenhål och genomgående hål |
| Färgring | grön |
| Produktslag | Phillips-BIT |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu | lämplig | 20 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 20 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 15 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 12 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 12 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | 10 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | mindre lämplig | 10 m/min | P |
| GG(G) | lämplig | 10 m/min | K |
| CuZn | lämplig | 20 m/min | N |
| Uni | lämplig | | |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |
| vått minimal | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |