


Garant GRIDLINE

**Sidoinklädnad med mediemoduler, höjd: 550mm****Beställningsdata**

Ordernummer	928500 550
GTIN	4062406117306
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Sidoinklädnad för fotdel av falsad stålplåt, med perforerad panel  $9 \times 9$  mm i 37 mm raster för fastsättning av Easyfix krokar och hållare samt tillbehör för perforerad panel.

Av stålplåt med **modulärt utförande**. Alla energikomponenter har **kabel** och **stickkontakt**.

Modulerna och locken kan förändras/placeras godtyckligt.

Kabelgenomföringar på över-, under- och framsidan för strömtillförsel och sammankoppling av flera medieskenor.

**Elektrisk förinstallation med industristickkontaktsystem (gäller bara för medieskenor):**

1 st fördelarblock nr 928492 med 5-polig till-/från-ledning och 5 3-poliga uttag,

1 st stickkontakt 5-polig nr 928490 storlek 5 för framledning ingår.

**Beskrivning:****Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):**

- **Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.**
- **Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.**
- **Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.**
- **Ledningstvärnsnitt för de förtillverkade kablarna:**
  - $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$  vid växelström (L, N, PE)**
  - $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$  vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Skyddsklass 1**
- **Kapslingsklass IP 20.**

**Passar till:**

Arbetsbänkar höjd 850 mm, stödben höjd 800 mm och 650 mm.

**Beläggning:**

Uttag 250 V, nr 928470 storlek DE250V/1: 2

Antal tomma moduler (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

**OBS!:**

Andra lämpliga mediemoduler finns under nr 928470. Modulerna nr 928470 i storlekarna \_CEE400/5, \_AIR/S, \_STOP, \_ON/OFF1, \_ON/OFF2 och \_RCD kan inte användas i sidoinklädnaden. Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttag på ledningar får endast utföras av behörig elektriker.

## Teknisk beskrivning

höjd	550 mm
Bredd	500 mm
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
märkspänning	250 V
Antal eluttag typ F	2
Eluttag typ	F
Materialtjocklek	1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Sidoinklädnad

## Tillbehör

Modul för energi och medier Modulslag 0/2	928470 0/2
Modul för energi och medier Modulslag 0/1	928470 0/1