

Waldmann **TAMETO belysningsenhet, Passar för typ: 1500****Beställningsdata**

Ordernummer	928608 1500
GTIN	4013330060695
Artikelklass	93L

Beskrivning**Utförande:**

Belysningsarmatur komplett med ljuskälla och anslutningskabel för installation på strömbrytare nr 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industristickkontakt). Underhållsfri LED-teknik med lång livstid. Den energieffektiva ljuskällan är synnerligen homogen, bländ- och flimmerfri, har god färgåtergivning tack vare balanserade spektralandelar, samt hög kontur- och kontrastskärpa. Färgtemperatur / ljusfärg cirka 4 000 K.

Denna lykta har inbyggda LED-lampor. Lysdioderna i lampan går inte att byta.

LED-belysningsarmatur med kåpa av färglöst eloxerad aluminium och svart plast. avbländning med kulprismaskydd PMMA. Belysningsarmaturen har en steglös dimmer och skyddas mot föroreningar tack vare det slutna konstruktionssättet. Anslutning via industrikopplingsystem för enkel seriekoppling.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Passar till:

Bärarm-konsol nr 928055, 928056, 972086 och 972087.

Teknisk beskrivning

Djup	187 mm
Längd	1420 mm
steglöst dimbar	ja
armaturens djup	167 mm
armaturens längd	1190 mm
färgtemperatur	4000 K

Bländ- och flimmerfri	ja
vikt	4 kg
effektförbrukning	33 W
LED-teknik	ja
Passar för typ	1500 mm
Ljusflöde	3200 lm
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
IP-skyddsklass	IP 20
Strömbrytare	ja
Materialtjocklek	1 mm
Produktslag	Påbyggnadslampa