

Waldmann **Armatür med ställbar arm Taneo, Typ: 47****Beställningsdata**

Ordernummer	928655 47
GTIN	4013330055967
Artikelklass	93L

**Beskrivning****Utförande:**

Effektiv, högklassig och underhållsfri LED-teknik för yttäckande, homogen, skugg- och bländfri belysning. Folieknappar med till/från och dimmer (ned till 10 % steglöst med minnesfunktion). Hölje av ofärgad eloxerad aluminium. Fjäderavlastat länksystem med 3D-ledat huvud.

Färgtemperatur neutralvit 4 000 K.

Lampan har inbyggda lysdioder. Ljuskällan (lysdioder) kan bytas av tillverkaren. Driftapparaten (nät delen och kabeln) kan bytas av kunden. Med 36 lysdioder.

**leveransinnehåll:**

Inklusive bordsklämma (för tjocklek 0–70 mm).

3,0 m anslutningskabel med eurokontakt.

**Teknisk beskrivning**

Energiförsörjning	Nät driven
armaturens längd	577 mm
armaturens bredd	136 mm
3D-ledarmens aktionsradie	180 grad
Belysning	LED
armaturens höjd	33 mm
Typ av fäste	bordsklämma

Ljuskärg	neutralvit K
Anslutningskabel längd	3 m
effektförbrukning	30 W
Dimbar belysning	steglos
Ljuskällan utbytbar	nej
märkspänning	250 V
färgtemperatur	4000 K
totalhöjd	1070 mm
Kontakttyp ingång	C
Strömbrytare	ja
Produktlag	Bordslampa / Arbetsplatslampa