

Waldmann **Armatür med ställbar arm Taneo, Typ: 31****Beställningsdata**

Ordernummer	928655 31
GTIN	4013330055943
Artikelklass	93L

Beskrivning**Utförande:**

Effektiv, högklassig och underhållsfri LED-teknik för yttäckande, homogen, skugg- och bländfri belysning. Folieknappar med till/från och dimmer (ned till 10 % steglöst med minnesfunktion). Hölje av ofärgad eloxerad aluminium. Fjäderavlastat länksystem med 3D-ledat huvud.

Färgtemperatur neutralvit 4 000 K.

Lampan har inbyggda lysdioder. Ljuskällan (lysdioder) kan bytas av tillverkaren. Driftapparaten (nät delen och kabeln) kan bytas av kunden. Med 24 lysdioder.

leveransinnehåll:

Inklusive bordsklämma (för tjocklek 0–70 mm).

3,0 m anslutningskabel med eurokontakt.

Teknisk beskrivning

Anslutningskabel längd	3 m
Belysning	LED
3D-ledarmens aktionsradie	180 grad
armaturens längd	398 mm
Typ av fäste	bordsklämma
effektförbrukning	23 W
Dimbar belysning	steglös

Energiförsörjning	Nätdriven
armaturens bredd	136 mm
Ljutfärg	neutralvit K
armaturens höjd	33 mm
Ljuskällan utbytbar	nej
märkspänning	250 V
färgtemperatur	4000 K
totalhöjd	1070 mm
Strömbrytare	ja
Kontakttyp ingång	C
Produktslag	Bordslampa / Arbetsplatslampa