

Garant**Överskåp, Passar för typ: 1500****Beställningsdata**

Ordernummer	928700 1500
GTIN	4062406117627
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Hölje av stålplåt med **dubbel bakvägg** (dammskydd). Insida med \square 9×9 mm i 37 mm-raster. Dörrarna svänger fram horisontalt när de öppnas. För montering mellan stolparna nr 928010.

Användningsdata:

Även lämplig för väggmontering.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035,
dörrar antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

Teknisk beskrivning

Passar för typ	1500
vikt	38 kg
effektiv höjd	410 mm
lyftförmåga	120 kg
Djup	250 mm
Bredd	1420 mm
invändig bredd	1380 mm
effektivt djup	150 mm
höjd	481 mm

Materialtjocklek	1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Överskåp

Tillbehör

Gasfjäder passar för storlek 1500	938016 1500
-----------------------------------	-------------