


Garant**Kantlistav stålplåt, Bredd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	928720 1500
GTIN	4062406117672
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Av stålplåt med 9×9 mm fyrkantperforering i 37 mm raster för montering av krokar och hållare. Ovankanten med 8 stansade hål, 6 mm, för förvaring av t.ex. skruvmejslar.

Passar till:

Alla arbetsbänkar och arbetsskivor i tillhörande längd.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

Teknisk beskrivning

Antal stansningar i ovankanten för förvaring av t.ex. skruvmejslar	8
höjd över skivan	210 mm
Material	stålplåt
Djup	120 mm
Bredd	1500 mm
Färg	ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd
höjd	248 mm
Stansningsdiameter i ovankanten	6 mm
Materialtjocklek	1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Kantlist