

**Garant****Överskåp, Passar för typ: 2000****Beställningsdata**

Ordernummer	928700 2000
GTIN	4062406117634
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

Hölje av stålplåt med **dubbel bakvägg** (dammskydd). Inside med  $\square$  9×9 mm i 37 mm-raster. Dörrarna svänger fram horisontalt när de öppnas. För montering mellan stolparna nr 928010.

**Användningsdata:**

Även lämplig för väggmontering.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035,  
dörrar antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

**Teknisk beskrivning**

höjd	481 mm
invändig bredd	1880 mm
Bredd	1920 mm
Passar för typ	2000
effektiv höjd	410 mm
effektivt djup	150 mm
lyftförmåga	100 kg
vikt	50 kg
Djup	250 mm

Materialtjocklek	1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Överskåp

---

## Tillbehör

Gasfjäder passar för storlek 2000	938016 2000
-----------------------------------	-------------