

**Garant****Överskåp, Passar för typ: 1000****Beställningsdata**

Ordernummer	928700 1000
GTIN	4062406117610
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

Hölje av stålplåt med **dubbel bakvägg** (dammskydd). Insida med  $\square$  9×9 mm i 37 mm-raster. Dörrarna svänger fram horisontalt när de öppnas. För montering mellan stolparna nr 928010.

**Användningsdata:**

Även lämplig för väggmontering.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035,  
dörrar antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

**Teknisk beskrivning**

Passar för typ	1000
invändig bredd	880 mm
Bredd	920 mm
effektivt djup	150 mm
lyftförmåga	140 kg
vikt	32 kg
Djup	250 mm
effektiv höjd	410 mm
höjd	481 mm

Materialtjocklek	1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Överskåp

---

## Tillbehör

Gasfjäder passar för storlek 1000	938016 1000
-----------------------------------	-------------