


**Garant****Kantlistav stålplåt, Bredd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	928720 2000
GTIN	4062406117689
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

Av stålplåt med 9×9 mm fyrkantperforering i 37 mm raster för montering av krokar och hållare. Ovankanten med 8 stansade hål, 6 mm, för förvaring av t.ex. skruvmejslar.

**Passar till:**

Alla arbetsbänkar och arbetsskivor i tillhörande längd.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

**Teknisk beskrivning**

Bredd	2000 mm
Antal stansningar i ovankanten för förvaring av t.ex. skruvmejslar	8
Material	stålplåt
Stansningsdiameter i ovankanten	6 mm
höjd över skivan	210 mm
höjd	248 mm
Färg	ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd
Djup	120 mm
Materialtjocklek	1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Kantlist