

**Garant****CaraFin Diamant polerstift, D10, Typ: ZY0608****Beställningsdata**

Ordernummer	551941 ZY0608
GTIN	4062406114596
Artikelklass	51G

**Beskrivning****Utförande:**

**Polerstift** av **elastiskt polyuretanmaterial** på periferiytan belagda med diamantkorn. De bundna diamantkornen ger en klart högre utnyttjandegrad jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.

**Användningsdata:**

Poleringsarbeten med stor flexibilitet och anpassning till konturer.

**Teknisk beskrivning**

Skaft-Ø	3 mm
Huvud-Ø	6 mm
rekommenderad periferihastighet:	1 - 2 m/s
huvudlängd	8 mm
Serie	CaraFin
Slipmedel	Diamant

Slipmedlets beteckning	D
finhetsgrad	Avslutande polering
Produktnamnsattribut	D10
Produktslag	Polerstift

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		