

**Arbetsbänk med 3 lådor och 1 dörr, Skivans längd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	929530 1500
GTIN	4062406117795
Artikelklass	92W

Beskrivning**Utförande:**

- Bordskiva, 40 mm tjock, deformationsfri av Multiplex-bok, med ofärgad UV-lack.
- Underrede av svetsad stålplåt.
- Lådor av stålplåt med lättgående hjul av Delrin.
- Dörrar av stålplåt med plasttråg, 180° öppningsvinkel och självstängande dörrgångjärn.
- Centralt cylinderlås med 2 nycklar.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 180, 180, 180

Dörrhöjd (höger) mm: 540

Specialtillbehör:

Lämplig hylla se nr 929581.

Lackering:

Kropp i RAL 7035 ljusgrå, front i antracit RAL 7016, **pulverlackerad, med galvaniserade hyllor och avläggsskivor.**

OBS!:

Fler möjliga fronter: ljusgrå RAL 7035, signalblå RAL 5005. Inga speciallack kan levereras.

Teknisk beskrivning

Material arbetsskiva	Multiplex-bok
Arbetskiva (djup)	700 mm
arbetskiva längd	1500 mm

Ovansida arbetsskiva	Lackad med färglös lack.
underredets djup	630 mm
Centrallåsning av arbetsbänken	ja
Antal lådor	3
underredets bredd	1200 mm
lådornas effektiva djup	520 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	700 kg
lådornas effektiva bredd	490 mm
arbetsskiva (tjocklek)	40 mm
Seriearbetsbänk	nej – för stort skivöverhäng
höjd	850 mm
vikt	80 kg
dörrhöjd (höger)	540 mm
Materialtjocklek	1,5 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	100 kg
plattans tjocklek	40 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	90 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Höjdutjämning	20 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låshylsa 225-010-9 utan låscynder

914202