



## Arbetsbänk med 2 lådor och 2 dörrar, Skivans längd: 1500mm



### Beställningsdata

Ordernummer	929500 1500
GTIN	4062406117764
Artikelklass	92W

### Beskrivning

#### Utförande:

- Bordskiva, 40 mm tjock, deformationsfri av Multiplex-bok, med ofärgad UV-lack.
- Underrede av svetsad stålplåt.
- Lådor av stålplåt med lättgående hjul av Delrin.
- Dörrar av stålplåt med plasttråg, 180° öppningsvinkel och självstängande dörrgångjärn.
- Centralt cylinderlås med 2 nycklar.

#### Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 180

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 180

Dörrhöjd (vänster) mm: 360

Dörrhöjd (höger) mm: 360

#### Specialtillbehör:

Lämplig hylla se nr 929581.

#### Lackering:

Kropp i RAL 7035 ljusgrå, front i antracit RAL 7016, **pulverlackerad, med galvaniserade hyllor och avläggsskivor.**

#### OBS!:

Fler möjliga fronter: ljusgrå RAL 7035, signalblå RAL 5005. Inga speciallack kan levereras.

### Teknisk beskrivning

Seriearbetsbänk	nej – för stort skivöverhäng
-----------------	------------------------------

Antal lådor	2
underredets bredd	1200 mm
lådornas effektiva bredd	490 mm
underredets djup	630 mm
höjd	850 mm
dörrhöjd (vänster)	360 mm
Arbetskiva (djup)	700 mm
Ovansida arbetskiva	Lackad med färglös lack.
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	700 kg
dörrhöjd (höger)	360 mm
arbetskiva (tjocklek)	40 mm
Material arbetskiva	Multiplex-bok
Centrallåsning av arbetsbänken	ja
lådornas effektiva djup	520 mm
arbetskiva längd	1500 mm
vikt	81 kg
Materialtjocklek	1,5 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	100 kg
plattans tjocklek	40 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	90 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Höjdutjämning	20 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Arbetsbänk

---

## Tillbehör

---

Låshylsa 225-010-9 utan låscylinder

914202