

**Arbetsbänk med 1 låda och 2 dörrar, Skivans längd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	929520 1500
GTIN	4062406117788
Artikelklass	92W

Beskrivning**Utförande:**

- **Bordskiva, 40 mm tjock, deformationsfri av Multiplex-bok, med ofärgad UV-lack.**
- **Underrede av svetsad stålplåt.**
- **Lådor av stålplåt med lättgående hjul av Delrin.**
- **Dörrar av stålplåt med plasttråg, 180° öppningsvinkel och självstängande dörrgångjärn.**
- **Centralt cylinderlås med 2 nycklar.**

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 180

Dörrhöjd (vänster) mm: 540

Dörrhöjd (höger) mm: 360

Specialtillbehör:

Lämplig hylla se nr 929581.

Lackering:

Kropp i RAL 7035 ljusgrå, front i antracit RAL 7016, **pulverlackerad, med galvaniserade hyllor och avläggsskivor.**

OBS!:

Fler möjliga fronter: ljusgrå RAL 7035, signalblå RAL 5005. Inga speciallack kan levereras.

Teknisk beskrivning

arbetskiva längd	1500 mm
Seriearbetsbänk	nej – för stort skivöverhäng

lådornas effektiva djup	520 mm
lådornas effektiva bredd	490 mm
underredets bredd	1200 mm
Arbetskiva (djup)	700 mm
Antal lådor	1
Material arbetskiva	Multiplex-bok
arbetskiva (tjocklek)	40 mm
vikt	76 kg
dörrhöjd (vänster)	540 mm
underredets djup	630 mm
dörrhöjd (höger)	360 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	700 kg
Centrallåsning av arbetsbänken	ja
Ovansida arbetskiva	Lackad med färglös lack.
höjd	850 mm
Materialtjocklek	1,5 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	100 kg
plattans tjocklek	40 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	90 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Höjdutjämning	20 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låshylsa 225-010-9 utan låscylinder

914202