



Sats med roterande filar 5 delar, tandning INOX – grov, VHM, Antal frässtift: 5



Beställningsdata

Ordernummer	547110 5
GTIN	4007220068816
Artikelklass	55F

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket hög bearbetningsprestand** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Enastående spånbildning och ytresultat, liten värmeöverföring till materialet (inga anlöpningsfärger). Skaft-Ø 6 mm.

Sortiment med utvalda roterande filar i de vanligaste formerna och måtten. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **austenitiska, rostfria och syrafasta stål** kvaliteter, mjuka titanlegeringar och ickejärnmetaller.

leveransinnehåll:

vardera 1 st nr 547200 strl. A1225 / C1225 / D1210 / G1225 / F1225.

Teknisk beskrivning

förkortning tandning	INOX
Tandningsfinhetsgrad	grov
Skärmaterial	VHM
Skaft-Ø	6 mm

Antal frässtift	5
Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		

Tillbehör

Roterande filFiltandning INOX – grov Typ A1225	547200 A1225
Roterande filFiltandning INOX – grov Typ C1225	547200 C1225
Roterande filFiltandning INOX – grov Typ G1225	547200 G1225
Roterande filFiltandning INOX – grov Typ F1225	547200 F1225
Roterande filFiltandning INOX – grov Typ D1210	547200 D1210