

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med 2 hurtsar 16G, höjd 850 mm, Eluplan-skiva mörk, 12×20G, Skivans längd: 1500/6+4mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922167 1500/6+4
GTIN	4062406118150
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådhurts 16G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 125, 200, 300

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

leveransinnehåll:

2 st hurtsar med utdragslådor, arbetsskiva.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställena levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

vikt	164 kg
lådornas effektiva bredd i G	12
arbetsskiva längd	1500 mm
lådornas effektiva djup	500 mm

höjd	850 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
Serie	vario
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådurtsens höjd	800 mm
lådurtsens bredd	400 mm
Antal lådor	10
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	1000 kg
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
lådurtsens djup	650 mm
lådurts effektiv höjd	700 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
------------------------------	------------

Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927500 200
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927500 125
Låda lådans fronthöjd 300 mm	927500 300
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 800/6	927300 800/6
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 800/4	927300 800/4
Arbetskvivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 1500 mm	926241 1500