

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med 2 hurtsar 16G, höjd 950 mm, Bambuskiva, 12×20G,  
Skivans längd: 1500/6+5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922171 1500/6+5
GTIN	4062406118174
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådhurts 16G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 75, 150, 200, 300

**leveransinnehåll:**

2 st hurtsar med utdragslådor, arbetsskiva.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

Arbetskiva (djup)	750 mm
lådhurts effektiv höjd	800 mm
arbetskiva längd	1500 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm

lådornas effektiva bredd	300 mm
lådornas effektiva bredd i G	12
lådurtsens höjd	900 mm
höjd	950 mm
lådornas effektiva djup i G	20
vikt	177 kg
lådurtsens bredd	400 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Serie	vario
Lådornas effektiva yta i G	12×20
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	1000 kg
lådurtsens djup	650 mm
Antal lådor	11
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänk

## Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
------------------------------	------------

Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Låda lådans fronthöjd 250 mm	927500 250
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927500 200
Låda lådans fronthöjd 300 mm	927500 300
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927500 125
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/5	927300 900/5
Arbetskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 1500 mm	926001 1500
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/6	927300 900/6