

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med 2 hurtsar 16G, höjd 850 mm, Multiplex-bokskiva, 12×20G, Skivans längd: 1500/6+4mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922164 1500/6+4
GTIN	4062406118136
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådhurts 16G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 125, 200, 300

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

leveransinnehåll:

2 st hurtsar med utdragslådor, arbetsskiva.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställena levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

lådhurtsens höjd	800 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
arbetsskiva längd	1500 mm
lådornas effektiva djup i G	20

lådornas effektiva bredd i G	12
höjd	850 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådhurts effektiv höjd	700 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
lådhurtsens djup	650 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådhurtsens bredd	400 mm
Antal lådor	10
vikt	164 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	1000 kg
Serie	vario
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12x20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
-----------------------------	-----------

Låda lådans fronthöjd 200 mm	927500 200
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927500 125
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 300 mm	927500 300
Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 1500 mm	926081 1500
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 800/4	927300 800/4
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 800/6	927300 800/6