

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med 2 hurtsar 16G, höjd 950 mm, Bambuskiva, 12×20G,
Skivans längd: 1500/6+7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922171 1500/6+7
GTIN	4062406118181
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådhurts 16G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

leveransinnehåll:

2 st hurtsar med utdragslådor, arbetsskiva.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd	300 mm
Antal lådor	13
lådhurts effektiv höjd	800 mm
vikt	189 kg

Arbetskiva (djup)	750 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	1000 kg
lådornas effektiva djup	500 mm
lådurtsens bredd	400 mm
lådurtsens höjd	900 mm
arbetskiva längd	1500 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	12
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådurtsens djup	650 mm
höjd	950 mm
Serie	vario
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
------------------------------	------------

Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927500 125
Låda lådans fronthöjd 250 mm	927500 250
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927500 200
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/7	927300 900/7
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/6	927300 900/6
Arbetskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 1500 mm	926001 1500