

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk åkbar, höjd 850 mm, Bambuskiva, 20×20G, Skivlängd mm / antal lådor: 1000/1**Beställningsdata**

Ordernummer	923501 1000/1
GTIN	4062406118235
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med hyllplan djup 300 mm. Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul, Ø 125 mm, med omöstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådan öppnas under transport.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 125

leveransinnehåll:

2 st stödben med hjul, hurts med utdragslåda, hyllplan, arbetsskiva.

Lackering:

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016 pulverbelagda. **Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

ComfortClose	nej
Löpyta utan mönster	ja

lådornas effektiva djup i G	20
höjd	850 mm
Antal lådor	1
lådurtsens djup	650 mm
lådurtsens bredd	600 mm
sänkbar	nej
Stötfångare	nej
vikt	62,1 kg
Serie	vario
Serie	vario
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup	500 mm
Material hjul	Polyuretan
lådurts effektiv höjd	125 mm
Skjuthandtag	nej
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Material arbetsskiva	Bambu
antal svängbara hjul med broms	2
arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
arbetsskiva längd	1000 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
hjul-Ø fast hjul	125 mm
Arbetsskiva (djup)	750 mm
hjul-Ø svängbart hjul	125 mm
maximal bärförmåga hjulunderrede	250 kg
antal fasta hjul utan broms	2
lådurtsens höjd	200 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion

Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/3	950320 125/3
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/1	950320 125/1
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/6	950320 125/6
Bakvägg/avläggsskivaen del Passar till skivlängd 700 mm	927140 700
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 125 mm	927805 125
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/4	950320 125/4