

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk åkbar, höjd 850 mm, Eluplan-skiva mörk, 20×20G,
Skivlängd mm / antal lådor: 1000/1****Beställningsdata**

Ordernummer	923507 1000/1
GTIN	4062406118259
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med hyllplan djup 300 mm. Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul, Ø 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådan öppnas under transport.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 125

leveransinnehåll:

2 st stödben med hjul, hurts med utdragslåda, hyllplan, arbetsskiva.

Lackering:

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016 **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

Antal lådor	1
hjul-Ø fast hjul	125 mm

ComfortClose	nej
vikt	57,1 kg
lådornas effektiva bredd	500 mm
sänkbar	nej
höjd	850 mm
hjul-Ø svängbart hjul	125 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
lådurtsens höjd	200 mm
antal fasta hjul utan broms	2
lådurtsens djup	650 mm
antal svängbara hjul med broms	2
lådurtsens bredd	600 mm
maximal bärförmåga hjulunderrede	250 kg
Stötfångare	nej
Arbetskiva (djup)	750 mm
Serie	vario
Serie	vario
arbetskiva längd	1000 mm
Löpyta utan mönster	ja
Lådornas effektiva yta i G	20×20
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Skjuthandtag	nej
Material arbetskiva	Eluplan mörk
lådurts effektiv höjd	125 mm
Material hjul	Polyuretan
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Lådor med individuell låsning	Enhands
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion

Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Bakvägg/avläggsskivaen del Passar till skivlängd 700 mm	927140 700
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 125 mm	927805 125