

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk åkbar, höjd 850 mm, Multiplex-bokskiva, 20×20G,  
Skivlängd mm / antal lådor: 1000/1****Beställningsdata**

Ordernummer	923504 1000/1
GTIN	4062406118242
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med hyllplan djup 300 mm. Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul, Ø 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådan öppnas under transport.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 125

**leveransinnehåll:**

2 st stödben med hjul, hurts med utdragslåda, hyllplan, arbetsskiva.

**Lackering:**

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016 **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva djup	500 mm

höjd	850 mm
Skjuthandtag	nej
hjul-Ø svängbart hjul	125 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
vikt	67,1 kg
lådhurts effektiv höjd	125 mm
lådhurtsens bredd	600 mm
lådhurtsens höjd	200 mm
Löpyta utan mönster	ja
Serie	vario
Serie	vario
arbetskiva längd	1000 mm
antal svängbara hjul med broms	2
hjul-Ø fast hjul	125 mm
lådhurtsens djup	650 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
maximal bärförmåga hjulunderrede	250 kg
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Material hjul	Polyuretan
lådornas effektiva bredd	500 mm
Ovansida arbetskiva	Lackad med färglös lack.
Material arbetskiva	Multiplex-bok
Stötfångare	nej
antal fasta hjul utan broms	2
lådornas effektiva bredd i G	20
ComfortClose	nej
sänkbar	nej
Antal lådor	1
Lådor med individuell låsning	Enhands

Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 125 mm	927805 125
Bakvägg/avläggsskivaen del Passar till skivlängd 700 mm	927140 700