

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk åkbar, höjd 950 mm, Bambuskiva, 20×20G, Skivlängd mm / antal lådor: 1000/1****Beställningsdata**

Ordernummer	923511 1000/1
GTIN	4062406118266
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med hyllplan djup 300 mm. Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul, Ø 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans. Låd Hurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådan öppnas under transport.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 125

**leveransinnehåll:**

2 st stödben med hjul, hurts med utdragslåda, hyllplan, arbetsskiva.

**Lackering:**

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016 pulverbelagda. **Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

lådornas effektiva bredd i G	20
------------------------------	----

hjul-Ø svängbart hjul	125 mm
lådurtsens bredd	600 mm
Antal lådor	1
Stötfångare	nej
lådurtsens höjd	200 mm
Material hjul	Polyuretan
Material arbetsskiva	Bambu
lådornas effektiva djup i G	20
Serie	vario
Serie	vario
lådornas effektiva djup	500 mm
hjul-Ø fast hjul	125 mm
höjd	950 mm
Skjuthandtag	nej
Löpyta utan mönster	ja
ComfortClose	nej
Arbetsskiva (djup)	750 mm
antal svängbara hjul med broms	2
arbetsskiva längd	1000 mm
vikt	63,3 kg
antal fasta hjul utan broms	2
lådurts effektiv höjd	125 mm
arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
sänkbar	nej
Lådornas effektiva yta i G	20×20
maximal bärförmåga hjulunderrede	250 kg
lådurtsens djup	650 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands

Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

## Tillbehör

Bakvägg/avläggsskivaen del Passar till skivlängd 700 mm	927140 700
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 125 mm	927805 125