

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk åkbar, höjd 850 mm, Eluplan-skiva mörk, 20×20G,  
Skivlängd mm / antal lådor: 1000****Beställningsdata**

Ordernummer	923507 1000
GTIN	4062406118310
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med hyllplan djup 300 mm. Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul, Ø 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans.

**leveransinnehåll:**

2 st stödben med hjul, 2 par knutplåtar, hyllplan, arbetsskiva.

**Lackering:**

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016  
**pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

Skjuthandtag	nej
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
vikt	40,3 kg
Serie	vario

Serie	vario
Material arbetsskiva	Eluplan mörk
antal svängbara hjul med broms	2
hjul-Ø svängbart hjul	125 mm
höjd	850 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Stötfångare	nej
ComfortClose	nej
hjul-Ø fast hjul	125 mm
Löpyta utan mönster	ja
Antal lådor	0
Material hjul	Polyuretan
maximal bärförmåga hjulunderrede	250 kg
arbetsskiva längd	1000 mm
sänkbar	nej
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

## Tillbehör

Bakvägg/avläggsskivaen del Passar till skivlängd 700 mm

927140 700