

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk åkbar, höjd 850 mm, Bambuskiva, 20×20G, Skivlängd mm / antal lådor: 1000**Beställningsdata**

Ordernummer	923501 1000
GTIN	4062406118297
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med hyllplan djup 300 mm. Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul, Ø 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans.

leveransinnehåll:

2 st stödben med hjul, 2 par knutplåtar, hyllplan, arbetsskiva.

Lackering:

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016 pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Teknisk beskrivning

arbetsskiva längd	1000 mm
Skjuthandtag	nej
Stötfångare	nej
Löpyta utan mönster	ja
antal svängbara hjul med broms	2

Serie	vario
Serie	vario
Antal lådor	0
hjul-Ø fast hjul	125 mm
maximal bärförmåga hjulunderrede	250 kg
hjul-Ø svängbart hjul	125 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
Material hjul	Polyuretan
vikt	45,3 kg
sänkbar	nej
ComfortClose	nej
Material arbetskiva	Bambu
höjd	850 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

Tillbehör

Bakvägg/avläggsskivaen del Passar till skivlängd 700 mm

927140 700