

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk åkbar, höjd 950 mm, Multiplex-bokskiva, 20×20G,
Skivlängd mm / antal lådor: 1000****Beställningsdata**

Ordernummer	923514 1000
GTIN	4062406118334
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med hyllplan djup 300 mm. Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul, Ø 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans.

leveransinnehåll:

2 st stödben med hjul, 2 par knutplåtar, hyllplan, arbetsskiva.

Lackering:

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016 pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Teknisk beskrivning

Serie	vario
Serie	vario
antal svängbara hjul med broms	2
Material arbetsskiva	Multiplex-bok

Löpyta utan mönster	ja
antal fasta hjul utan broms	2
Antal lådor	0
Material hjul	Polyuretan
Stötfångare	nej
höjd	950 mm
ComfortClose	nej
Arbetskiva (djup)	750 mm
hjul-Ø svängbart hjul	125 mm
vikt	51,5 kg
sänkbar	nej
Skjuthandtag	nej
maximal bärförmåga hjulunderrede	250 kg
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Ovansida arbetskiva	Lackad med färglös lack.
arbetskiva längd	1000 mm
hjul-Ø fast hjul	125 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

Tillbehör

Bakvägg/avläggsskivaen del Passar till skivlängd 700 mm

927140 700