

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk åkbar, höjd 950 mm, Eluplan-skiva mörk, 20×20G,
Skivlängd mm / antal lådor: 1000****Beställningsdata**

Ordernummer	923517 1000
GTIN	4062406118341
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med hyllplan djup 300 mm. Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul, Ø 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans.

leveransinnehåll:

2 st stödben med hjul, 2 par knutplåtar, hyllplan, arbetsskiva.

Lackering:

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016
pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Teknisk beskrivning

antal svängbara hjul med broms	2
Löpyta utan mönster	ja
maximal bärförmåga hjulunderrede	250 kg
antal fasta hjul utan broms	2

hjul-Ø fast hjul	125 mm
Antal lådor	0
Stötfångare	nej
arbets-skiva (tjocklek)	50 mm
ComfortClose	nej
höjd	950 mm
sänkbar	nej
hjul-Ø svängbart hjul	125 mm
Material arbets-skiva	Eluplan mörk
Arbets-skiva (djup)	750 mm
Skjuthandtag	nej
vikt	41,5 kg
arbets-skiva längd	1000 mm
Material hjul	Polyuretan
Serie	vario
Serie	vario
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

Tillbehör

Bakvägg/avläggsskivaen del Passar till skivlängd 700 mm

927140 700