

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk åkbar, höjd 850 mm, Multiplex-bokskiva, 20×20G,
Skivlängd mm / antal lådor: 1000****Beställningsdata**

Ordernummer	923504 1000
GTIN	4062406118303
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med hyllplan djup 300 mm. Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul, Ø 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans.

leveransinnehåll:

2 st stödben med hjul, 2 par knutplåtar, hyllplan, arbetsskiva.

Lackering:

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016
pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Teknisk beskrivning

antal fasta hjul utan broms	2
Skjuthandtag	nej
maximal bärförmåga hjulunderrede	250 kg
antal svängbara hjul med broms	2
Serie	vario

Serie	vario
vikt	50,3 kg
hjul-Ø fast hjul	125 mm
höjd	850 mm
ComfortClose	nej
sänkbar	nej
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Löpyta utan mönster	ja
Arbetskiva (djup)	750 mm
Material hjul	Polyuretan
arbetskiva längd	1000 mm
Material arbetskiva	Multiplex-bok
hjul-Ø svängbart hjul	125 mm
Stötfångare	nej
Antal lådor	0
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

Tillbehör

Bakvägg/avläggsskivaen del Passar till skivlängd 700 mm

927140 700