

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk åkbar, höjd 950 mm, Bambuskiva, 20×20G, Skivlängd mm / antal lådor: 1000****Beställningsdata**

Ordernummer	923511 1000
GTIN	4062406118327
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med hyllplan djup 300 mm. Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul, Ø 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans.

**leveransinnehåll:**

2 st stödben med hjul, 2 par knutplåtar, hyllplan, arbetsskiva.

**Lackering:**

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016 pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

**Teknisk beskrivning**

höjd	950 mm
hjul-Ø svängbart hjul	125 mm
Serie	vario
Serie	vario

maximal bärförmåga hjulunderrede	250 kg
ComfortClose	nej
vikt	46,5 kg
Arbetskiva (djup)	750 mm
Löpyta utan mönster	ja
antal fasta hjul utan broms	2
Stötfångare	nej
Material arbetskiva	Bambu
Skjuthandtag	nej
antal svängbara hjul med broms	2
Antal lådor	0
hjul-Ø fast hjul	125 mm
sänkbar	nej
Material hjul	Polyuretan
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
arbetskiva längd	1000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

---

**Tillbehör**

Bakvägg/avläggsskivaen del Passar till skivlängd 700 mm

927140 700