

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 850 mm, Bambuskiva, 20×20G, Skivans längd: 2000/2mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922581 2000/2
GTIN	4062406214548
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstaging. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med 1 par skarvplåtar för extra styvhet. Hurtskölje 24G med centrallås tack vare cylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 75, 150

leveransinnehåll:

2 × fotdelar, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, fotdelar och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
lådornas effektiva djup i G	20

arbetskiva längd	2000 mm
lådurtsens bredd	600 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådurtsens höjd	300 mm
lådurtsens djup	650 mm
lådurts effektiv höjd	225 mm
höjd	850 mm
Antal lådor	2
lådornas effektiva djup	500 mm
Serie	vario
lådornas effektiva bredd i G	20
vikt	126 kg
lådornas effektiva bredd	500 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Filsortiment Antal verktyg 6	952253 6
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/5	950320 150/5
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/3	950300 75/3
Matta till utdragslådor Dimension i G 20X20	951830 20X20
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/4	950320 150/4
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953521 10
Underlägg av mjuk PVC, transparent Bredd 2000 mm	951951 2000
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Tångsortiment Antal verktyg 5	954305 5
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/2	950300 75/2
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/1	950300 75/1
Rengöringsmedels- och rengöringsoljeset Typ 1	926403 1
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/1	950320 75/1
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 20X20	951885 20X20
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/2	950320 75/2
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 20X20	951910 20X20
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/3	950320 75/3
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Stödben höjd 800 mm	927000 800
Arbetskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 2000 mm	926001 2000
	927600 300/2

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
300/2
