

bimos

Sitt-/ståhjälp – ESD, polyuretanskumplast, med glidknappar, Typ: ESD**Beställningsdata**

Ordernummer	972701 ESD
GTIN	4016849562834
Artikelklass	96B

Beskrivning**Utförande:**

5-arms aluminiumbas (Ø 600 mm). Steglöst höjdställbar med **gastryckfjäder**. Sitsyta av SoftTouch polyuretanskumplast med vågprofil. **Mjuk sits med stöd**, vågprofilen möjliggör luftcirkulation (klimatkomfort). **Ergonomiskt ryggstöd** (höjd 190 mm) underlättar rätt sittställning. Polyuretanskumplast, mjukt, bekvämt och tvättbart.

Användningsdata:

En perfekt kompromiss mellan stående och sittande ställning. För sittande eller stående arbetsplatser eller en kombination av båda.

Sitt-ståhjälp med glidknappar – för arbetshöjder på 720–1000 mm.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

DIN 68877

Teknisk beskrivning

sitsbredd	340 mm
Höjdställningstyp	Spak för höjdställning

Norm	DIN 68877
färg sitsmaterial	svart
Höjdställning utförande	Gasfjäder
ryggstöd höjd	190 mm
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Inställning avsitsens lutning	nej
Material fotkors	Aluminium polerat
sitsdjup	300 mm
Fotkors utförande	Glidknappar
Fotkors-Ø	580 mm
Material sitsyta	PU-skum
med ryggstöd	ja
lyftförmåga stol	120 kg
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
höjdställningsområde	510 - 780 mm
Produktslag	ESD-ståhjälpmedel

Tillbehör

ESD-glidskena(1 sats = 5 st)	963190
------------------------------	--------