

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 950 mm, Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivans längd: 1000/2mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 922594 1000/2 |
| GTIN | 4062406214647 |
| Artikelklass | 9GG |

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med 1 par skarvplåtar för extra styvhet. Hurtshölje 24G med centrallås tack vare cylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 75, 150

leveransinnehåll:

2 × fotdelar, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, fotdelar och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|--|
| höjd | 950 mm |
| lådurtsens höjd | 300 mm |
| lådurts effektiv höjd | 225 mm |
| arbetskiva längd | 1000 mm |
| Antal lådor | 2 |
| Arbetskiva (djup) | 750 mm |
| lådornas effektiva bredd | 500 mm |
| lådurtsens djup | 650 mm |
| arbetskiva (tjocklek) | 50 mm |
| Serie | vario |
| Lådornas effektiva yta i G | 20×20 |
| lådornas effektiva djup | 500 mm |
| lådurtsens bredd | 600 mm |
| vikt | 99 kg |
| lådornas effektiva djup i G | 20 |
| lådornas effektiva bredd i G | 20 |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 400 kg |
| Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion |
| Materialtjocklek | 1 mm |
| arbetsbänk höjd | 950 mm |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg |
| plattans tjocklek | 50 mm |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | 20×20G |
| Produktslag | Arbetsbänk |

Tillbehör

| | |
|---|--------------|
| Låda lådans fronthöjd 75 mm | 927800 75 |
| Låda lådans fronthöjd 150 mm | 927800 150 |
| Låsplatta till GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |
| Skarvplåt Typ 1 | 927122 1 |
| Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2 | 927600 300/2 |
| Stödben höjd 900 mm | 927000 900 |
| Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 1000 mm | 926081 1000 |