

bimos

**Sitt-/ståhjälp – ESD, polyuretanskumplast, med glidknappar och fotring, Typ: ESD****Beställningsdata**

Ordernummer	972702 ESD
GTIN	4016849552064
Artikelklass	96B

**Beskrivning****Utförande:**

**5-arms aluminiumbas** (Ø 600 mm). Steglöst höjdställbar med **gastryckfjäder**. Sitsyta av SoftTouch polyuretanskumplast med vågprofil. **Mjuk sits med stöd**, vågprofilen möjliggör luftcirkulation (klimatkomfort). **Ergonomiskt ryggstöd** (höjd 190 mm) underlättar rätt sittställning. Polyuretanskumplast, mjukt, bekvämt och tvättbart.

**Användningsdata:**

En perfekt kompromiss mellan stående och sittande ställning. För sittande eller stående arbetsplatser eller en kombination av båda.

Sitt-ståhjälp med glidknappar – för arbetshöjder på 720–1000 mm.

**Norm:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**DIN 68877**

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 68877
Fotkors-Ø	580 mm

med ryggstöd	ja
sitsdjup	300 mm
Höjdinställningstyp	Spak för höjdinställning
Material fotkors	Aluminium polerat
Inställning avsitsens lutning	nej
ryggstöd höjd	190 mm
Material sitsyta	PU-skum
färg sitsmaterial	svart
Fotkors utförande	Glidknappar med fotring
sitsbredd	340 mm
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Höjdinställning utförande	Gasfjäder
lyftförmåga stol	120 kg
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
höjdinställningsområde	510 - 780 mm
Produktslag	ESD-ståhjälpmedel

## Tillbehör

ESD-glidskena(1 sats = 5 st)	963190
------------------------------	--------