

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk 5S, hurts 24G, höjd 850 mm, Multiplex-boskiva, 20×20G,
Skivans längd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922864 1500
GTIN	4062406118532
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstävning. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 100, 125, 150, 250

leveransinnehåll:

1 st stödben, 1 par knutplåtar, lådhurts, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Kan inte konfigureras.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

arbetsskiva längd	1500 mm
-------------------	---------

höjd	850 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
vikt	121 kg
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådhurtsens bredd	600 mm
lådhurtsens djup	650 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Serie	vario
lådornas effektiva djup	500 mm
lådhurts effektiv höjd	700 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
lådornas effektiva djup i G	20
Antal lådor	5
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
------------------------------	------------

Låda lådans fronthöjd 250 mm	927800 250
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 1500 mm	926081 1500
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Stödben höjd 800 mm	927000 800