




Bakvägg av perforerad plåt, Höjd 481 mm, Passar för typ: 1000



Beställningsdata

Ordernummer	929650 1000
GTIN	4062406118624
Artikelklass	92W

Beskrivning

Utförande:

Stolpar av stålplåt 40×40 mm för fastskruvning på arbetsplattan. Däremellan perforerad panel av stålplåt.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

OBS!:

Artikel i område stolpuppbyggnad, går inte att hänga upp på perforerad panel.

Teknisk beskrivning

Passar för typ	1000 mm
Perforerad panel utförande	Enkelsidig
Djup	25 mm
Bredd	920 mm
höjd	481 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Produktnamnsattribut	Höjd 481 mm

Produktlag

Perforerad panel