

uvex**Komfortskyddsglasögon uvex x-fit pro, Glastoning: YELLOW**

Beställningsdata

Ordernummer	096512 YELLOW
GTIN	4031101675763
Artikelklass	04U

Beskrivning

Utförande:

Moderna skyddsglasögon i framträdande X-design **med optimal ögonområdestäckning**. På skalmarna kan (både till vänster och höger) praktiska och **funktionella tillbehör monterar**, t.ex. nackrem eller mini LED-ficklampa (09 6514_LED). Den reptåliga, 100% säkra och kemikaliebeständiga beläggningen svarar för lång livslängd och störningsfritt arbete. Genom den inställbara polstrade skalmännen och det mjuka nässtödet garanterar glasögonen en mycket hög bärkomfort.

Norm:

EN 166; EN 170

Ramegenskap: Vadderade skalmar

Glasbeläggning: Rephållfast

Glasbeläggning: kemikaliebeständig

Glasbeläggning: belägningsfri

UV-skydd: UV400

Glasmaterial: polykarbonat

Skivmärkning: 2C-1,2 W 1 FTKN

Teknisk beskrivning

Glasmaterial	polykarbonat
Glasbeläggning	Rephållfast
Glasbeläggning	kemikaliebeständig
Glasbeläggning	beläggningsfri
Skivmärkning	2C-1,2 W 1 FTKN
UV-skydd	UV400
Rammärkning	W 166 FT CE
Ramegenskap	Inställbar bygellängd
Ramegenskap	Vadderade skalmar
Produktslag	Skyddsglasögon

Tillbehör

Glasögonfodral Typ CASE	096932 CASE
-------------------------	-------------