

**HOLEX****Roterande fil Z7 – medel, dubbeltandning X-cut, VHM, Typ: AS0616****Beställningsdata**

Ordernummer	540750 AS0616
GTIN	4045197723451
Artikelklass	52D

**Beskrivning****Utförande:**

Skaft-Ø 6 mm.

**HOLEX** roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form cylinder (ZYAS), med ändgrad.**

**Användningsdata:**

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

**Teknisk beskrivning**

Tandningstyp	m. sicksacktandning
totallängd	50 mm
Form	AS0616
Huvud-Ø	6 mm
Tandningsfinhetsgrad	medel
Formbeskrivning	Cylinder med ändgrad
förkortning tandning	Z7
Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	18 mm
Serie	Filtandning Z7

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
Uni	lämplig		