




Bakvägg av perforerad plåt, Höjd 481 mm, Passar för typ: 1500



Beställningsdata

Ordernummer	929650 1500
GTIN	4062406118631
Artikelklass	92W

Beskrivning

Utförande:

Stolpar av stålplåt 40×40 mm för fastskruvning på arbetsplattan. Däremellan perforerad panel av stålplåt.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

OBS!:

Artikel i område stolpuppbyggnad, går inte att hänga upp på perforerad panel.

Teknisk beskrivning

Passar för typ	1500 mm
Perforerad panel utförande	Enkelsidig
höjd	481 mm
Bredd	1420 mm
Djup	25 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Produktnamnsattribut	Höjd 481 mm

Produktlag

Perforerad panel