


**Bakvägg av perforerad plåt, Höjd 481 mm, Passar för typ: 1250****Beställningsdata**

Ordernummer	929650 1250
GTIN	4062406118655
Artikelklass	92W

Beskrivning**Utförande:**

Stolpar av stålplåt 40×40 mm för fastskruvning på arbetsplattan. Däremellan perforerad panel av stålplåt.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

Artikel i område stolpuppbyggnad, går inte att hänga upp på perforerad panel.

Teknisk beskrivning

Djup	25 mm
Perforerad panel utförande	Enkelsidig
höjd	481 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Produktnamnsattribut	Höjd 481 mm
Produktslag	Perforerad panel

