

**Arbetsbord, Skivans längd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	929600 1500
GTIN	4062406118730
Artikelklass	92W

**Beskrivning****Utförande:**

Bordsskiva av 30 mm tjock, deformationsfri Multiplex-bok, vattenfast limmad och lackad med ofärgad UV-lack. Unterrede av fastskruvad ram i 4-kantrör (30×30 mm) med glidfötter av plast.

**Lackering:**

Rörram i ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**.

**Inga speciallack kan levereras.**

**OBS!:**

Levereras omonterade i delar.

**Teknisk beskrivning**

arbetskiva (tjocklek)	30 mm
vikt	30 kg
arbetskiva längd	1500 mm
Arbetskiva (djup)	700 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
plattans tjocklek	30 mm

Produktlag

Arbetsbord