



Tryckluftdriven graverpenna DynaPen®, Typ: 10850



Beställningsdata

Ordernummer	079708 10850
GTIN	616026108509
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Tryckluftspenna DynaPen i blyertspennstorlek med **tillbehörssats (späntång 1/8 tum)**. Den pulserande drivningsrörelsen (slaglängd 0,018 mm) erbjuder **många tillämpningsalternativ** som t.ex. gravering, påskrifter, mindre puts- och filarbeten, avgradning etc.

leveransinnehåll:

Inklusive 1,4 m anslutnings slang, 3 filar, gravyrspets och sexkantnyckel.

OBS!:

Passande diamant-minifilar finns under nr 529420.

maximal luftförbrukning: 28,2 l/min

slagfrekvens: 233 Hz

anslutningsgänga: NPT

Tryckluftsanslutning: 1/4 tum

vikt: 0,26 kg

bullernivå: 79 dB(A)

Teknisk beskrivning

vikt	0,26 kg
Ø	23 mm
tillverkarens beteckning	10850
slagfrekvens	233 Hz
maximal luftförbrukning	28,2 l/min

maximala vibrationer enligt EN	8 m/s ²
bullernivå	79 dB(A)
Längd	108 mm
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	NPT
Produktslag	Graveringspenna

Tillbehör

Diamant-minifil Korn D126 (medel) Universal Typ 1	529420 1
Diamant-minifil Korn D126 (medel) Universal Typ 1K	529420 1K
Diamant-minifil Korn D126 (medel) Universal Typ 4	529420 4