



Momentmejslar med skala, maximalt vridmoment: 34cNm



Beställningsdata

Ordernummer	659933 34
GTIN	4013288179012
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Kraftform-handtag som enkelt överför erforderliga vridmoment. Med **Rapidaptor**-snabbytesfäste för 1/4 tum bits med C 6,3- och E 6,3-skaft.

Vridmomentet ställs in för hand med mikrometerskala (från storlek 600 med inbyggt hjälpverktyg eller fast skruvnyckel med nyckelvidd 17).

Funktion:

När det inställda vridmomentet nåts löser mejseln ut med ett tydligt touch-ljud.

Lossningsmomentet är obegränsat.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor frilöpskopplingskaft kan beställas från vår eShop (nr 675035 storlek 6,3F).

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	34 cNm
Anslutningsform	Bitsurtag 1/4 tum
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Dragriktning	Högerdragning
Inställning av utlösningvärdet	med inställningsskala
visning	analog

vikt	122 g
omkopplingsbar avläsning	cNm
skalgradering 1 delstreck =	1,5 cNm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
momentintervall	0,1 - 0,34 Nm
momentintervall	10 - 34 cNm
mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
Bitshållare	D 6,3
Bitshållare	F 6,3
Feedback	utlösande
Norm	DIN EN ISO 6789
Loggbara data	nej
mätmetod	vridmoment
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Utlösningsvärdets justerbarhet	ställbar
Mätteknik	mekanisk
Kalibrering	O1
totallängd L	142 mm
tillverkarens beteckning	7400
Produktslag	Momentskruvdragare