



Momentmejslar utan skala, maximalt vridmoment: 34cNm



Beställningsdata

Ordernummer	659934 34
GTIN	4013288179395
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Kraftform-handtag som enkelt överför erforderliga vridmoment. Med **Rapidaptor**-snabbbytesfäste för 1/4 tum bits med C 6,3- och E 6,3-skaft.

Vridmomentet ställs in med hjälp av ett mätinstrument för vridmoment (nr 654300 – 654460) och en 7 mm sexkantnyckel (resp. 10 mm för strl 600). **När momentmejslarna lämnar fabriken är de förinställda på de vanligaste momentvärdena.**

Funktion:

När det inställda vridmomentet nåts löser mejseln ut med ett tydligt touch-ljud.

Lossningsmomentet är obegränsat.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor frigångskopplingskaft lan levereras via vår eShop (nr 675035 storlek 6,3F).

Teknisk beskrivning

Loggbara data	nej
momentintervall	10 - 34 cNm
vikt	122 g
Utlösningens värdes justerbarhet	förinställd
Utlösningens princip	mekanisk kortvägsutlösning

Norm	DIN EN ISO 6789
omkopplingsbar avläsning	cNm
Inställning av utlösningvärdet	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
inställt vridmoment	0,1 Nm
totallängd L	133 mm
momentintervall	0,1 - 0,34 Nm
Dragriktning	Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
Mätteknik	mekanisk
Bitshållare	D 6,3
Bitshållare	F 6,3
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
maximalt vridmoment	34 cNm
Anslutningsform	Bitsurtag 1/4 tum
mätmetod	vridmoment
Feedback	utlösande
tillverkarens beteckning	7400 pre-set, 89 mm
Produktslag	Momentskruvdragare