

**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tum, nyckelvidd: 7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650100 7
GTIN	4062406118792
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	7 mm
Längd	30 mm
Ø utgångssidan	12,5 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

