

Garant GRIDLINE

Städskåp med dörrar helt av plåt, bredd mm / Modell: 1000/P2**Beställningsdata**

Ordernummer	987001 1000/P2
GTIN	4062406118860
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Universalskåp för förvaring av rengöringsmedel, städredskap och kläder. Fäste för förzinkade hyllplan i 25 mm raster.

Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Hyllplanens bärförmåga 25 kg. Håltagning i indelningshurtsen, för **infästning av Easyfix krokar och hållare** (i grupp 95).

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Rengöringsskåpen är måttmässigt kompatibla med GridLine-skåpen ned djup 20G och kan kombineras fritt med dessa.

Fler tillbehör som hyllplan och utdragslådor finns i grupp 94.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 2000 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 500 mm

effektiv höjd: 1840 mm

Antal krokar: 3

antal utrustningshållare: 6

Teknisk beskrivning

Skåpfronter	dörrar helt av plåt
höjd	2000 mm
effektiv höjd	1840 mm
Djup	500 mm
vikt	90 kg
Antal krokar	3
Bredd	1000 mm
antal utrustningshållare	6
Modell	P2
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Städsåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------