

Garant GRIDLINE

Städskåp med dörrar helt av plåt, bredd mm / Modell: 750/P**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 987001 750/P |
| GTIN | 4062406118839 |
| Artikelklass | 9GI |

Beskrivning**Utförande:**

Universalskåp för förvaring av rengöringsmedel, städredskap och kläder. Fäste för förzinkade hyllplan i 25 mm raster.

Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Hyllplanens bärförmåga 25 kg. Håltagning i indelningshurtsen, för **infästning av Easyfix krokar och hållare** (i grupp 95).

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Rengöringsskåpen är måttmässigt kompatibla med GridLine-skåpen ned djup 20G och kan kombineras fritt med dessa.

Fler tillbehör som hyllplan och utdragslådor finns i grupp 94.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 2000 mm

Bredd: 750 mm

Djup: 500 mm

effektiv höjd: 1840 mm

Antal krokar: 3

antal utrustningshållare: 3

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------------|---|
| vikt | 72 kg |
| Skåpfronter | dörrar helt av plåt |
| effektiv höjd | 1840 mm |
| Bredd | 750 mm |
| Antal krokar | 3 |
| höjd | 2000 mm |
| Modell | P |
| antal utrustningshållare | 3 |
| Djup | 500 mm |
| Materialtjocklek | 0,9 mm |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1000 kg |
| Dörröppningsvinkel | 250 grad |
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm |
| Höjdställning i raster | 25 mm |
| Cylinderlås | modulär låscynder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | Städsåå |

Tillbehör

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Skjuthandtag till GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
|-------------------------------------|-------------|