

**Koken****IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tum Surface Drive, nyckelvidd: 8mm****Beställningsdata**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 650130 8       |
| GTIN         | 34991644317937 |
| Artikelklass | 63R            |

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevena mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

Surface Drive-profilen griper skruvarna på flankerna och skonar de känsliga hörnen. Det förhindrar tillförlitligt att insatserna fastnar på skruvarna.

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**OBS!:**

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Ø utgångssidan                  | 13,3 mm                         |
| nyckelvidd                      | 8 mm                            |
| Längd                           | 32 mm                           |
| fyrkantsfäste                   | 3/8 tum                         |
| Drivprofil                      | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive |
| lämpar sig för maskinanvändning | ja                              |

Produktlag

Hylsnyckelinsats